




人と人がもっと触れあうために。感染防止用の個人防護具です。



MORaine CORP.



このグローブは、  
患者さんと距離を置くためではなく、  
信じあい触れあうためにあります。

## 1枚ずつ取り出せる 快適！ゼロシリーズ

ボックスからラクチン、  
スパSPA、スピード装着



zero  
SERIES

1枚ずつ  
PICK  
UP!  
SPEEDY



### グレイシアゼロ

- ◎グローブはカフ部より1枚ずつ出できます。◎取り出す際には、カフ部を引っ張るだけ。
- ◎ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクがないため、ボックス内が汚染されません。



### ゼロマスク

- ◎フリーサイズ、ラテックスフリー ◎ノーズワイヤーは細い金属製で鼻梁にぴったりと微調整可能です。◎イヤーループ(ゴム部分)はフラットタイプで「耳が痛くなりにくい」仕様です。◎確実に素早く1枚ずつ取り出せます。◎マスクの内側(呼吸部分)に触れることなく取り外せます。◎ポリエチレンバックで包装することにより、ゴミの削減と省スペースを実現しています。◎ディスペンサーを使用することで、グローブ及びエプロンを一緒に設置できます。



### ゼロエプロン

- ◎ポリエチレンを使用し、高いバリア性能を実現します。◎すばやく1枚ずつ衛生的に取り出せるパッケージデザイン。◎首周りが大きく開かず、しっかり防衛します。◎肩下までカバーし、肩周りも防衛するデザインです。◎4色(ピンク、白、黄、緑)をラインアップし、カラーコードが可能です。

アイウェアは、安全性だけじゃ足りない。  
という医療従事者のホンネに応えた  
イタリアンデザイン。



つかれたくなる、機能とデザイン。医療用アイウェア、フェイスシールド

- 1 血液や体液などの飛沫から、  
粘膜を強力プロテクト。
- 3 軽量設計で、デザインも重視。  
見た目のスマートさも好評です。

- 2 長時間でもラクチン。テンブルの長さ、  
フロントアングルもフレキシブルに調整。
- 4 医療従事者の声を反映したアイウェア。  
特徴が明らかです。



セーフティアイウェア MODEL-507



セーフティアイウェア MODEL-5X6



セーフティアイウェア MODEL-513



セーフティアイウェア MODEL-5X7

[メガネの上から装着できるタイプです]

### ビジエラ Model-712

- ◎レンズ部はディスボーズブルで交換可能。◎曇り止め機能◎眼鏡の上から装着可能。
- ◎下方だけではなく上部からの飛沫も防御。◎梱包：フレーム5個(5色)・交換レンズ20枚/箱



### ビジエラ Model-712FK

- ◎折り畳み可能フレーム (各色 40本/箱)
- ◎レンズは model-712 同様のディスボーズブル交換レンズ使用



### マスケラ Model-711

- ◎交換可能なディスボーズブルフェイスシールド ◎曇り止め機能
- ◎眼鏡の上から装着可能 ◎顔正面(目、鼻、口)への飛沫を防御
- ◎梱包：フレーム1本(3色)・交換用シールド10枚/箱

このマスクは、  
沈黙するためではなく  
患者さんともっと語り合うためにあります。



排気弁なし

排気弁付き  
マイクロベンチレーター接続可能

OPTION マイクロベンチレーター



定量フィットテスター  
ボータカウントプロ・  
プラス・ウルトラ

### N95 Respirator AIR+ (エアープラス) スマートマスク

◎人間工学に基づいた快適性を実現。呼気の排出をサポートする排気弁付きもラインナップ。さらに排気弁に専用のマイクロベンチレータを装着可能。温度、熱、二酸化炭素の排出をサポートし、高い快適性を実現。業界初のマイクロベンチレータ装着レスピレーターとして NIOSH 承認取得済み。◎NIOSH42 CFR84 N95 承認 No.84A-7842 ◎液体防滴性能：ASTM F1862 高バリア 160mmHg ◎バクテリアろ過効率 BFE>98% ◎ウィルスろ過効率 VFE>99% ◎難燃性レベル：クラス 1 ◎ラテックスフリー ◎マスク梱包：弁なし 20 個/箱 (弁付 10 個/箱)、16 箱/ケース ◎マイクロベンチレータ梱包：1 個/箱、24 箱/ケース ◎マスクサイズ：M、L



### 洗練されたデザインと革新的な快適さ 次世代呼吸器防護レスピレーター

#### CleanSpace HALO ヘイロー

◎NIOSH PAPR 承認済み ◎NIOSH No.TC-21C-1102, 1104 ◎充電時間2時間で最大9時間稼働 ◎フィットテスト不要 ◎バッテリー残量アラーム、フィルター目詰まりアラーム ◎バッテリー残量インジケーター付き ◎HEPA フィルター、電動ファン、バッテリー、マスクを一体化 ◎ユニットは超小型軽量：400g 以下 ◎マスクはソフトなシリコン製で再生可能 ◎風量は呼吸量にシンクロして可変 ◎IP66 準拠 ◎梱包：ブロワー、HEPA フィルター、ハーネス、ネックサポート (小・中)、充電器、バッグ、各1式/箱 (マスクは別売)





### プラスチック・ガウン

- ◎ポリエチレン製の高いバリア性能により、病原性微生物をシャットアウト。
- ◎両袖、前面だけでなく、背面もカバー。
- ◎親指を通すデザインにより、グローブとのスキ間なく、手首までバリア。
- ◎梱包：20枚/パック、5パック/箱



### SMS アイソレーション・ガウン

- ◎3層ポリプロピレンSMS不織布。
- ◎高いバリア性能と通気性能の両立を実現。
- ◎親指を通すデザインにより、グローブとのスキ間なく、手首までバリア。
- ◎梱包：10枚/袋、10袋/ケース



使用済みの个人防护具は  
重大な感染源になることも。  
最適な場所に、最適なダストボックスを、  
設置提案します。

### 壁掛け式ダストボックス。 ウォーリー

- ◎フタ付きだから安心、安全。
- ◎ひざブッシュでラクチン開閉できます。
- ◎内部容器はカンタンに取り出せます。
- ◎壁掛け式だからとても清掃がしやすい。
- ◎8リットルと20リットルから選べます。
- ◎色はグリーン、ブルー、ホワイトの3色。



### キャスター付きダストボックス。 クリッパー

- ◎フタの開閉は手を触れずに足踏み式ペダルで行えます。
- ◎大容量（70L）でもキャスターがあるため簡単に移動できるダストボックスです。
- ◎容量は70Lでキャスター付き
- ◎本体の色はグレーのみ
- ◎フタの色はブルー、レッド、イエロー、グリーンおよびグレーの5色。



悩み解決が、私たちの仕事です。

呼んでください。飛んでいきます。

相談対応力に、自信あり。

## 株式会社 モレーンコーポレーション

### 東京本部

〒164-0003  
東京都中野区東中野 5-1-1  
ユニゾンモール 3F  
Phone 03-5338-3911 Fax 03-5338-3912

### 北海道支社

〒060-0806  
北海道札幌市北区北6条西6-2-24  
第2山崎ビル 5F  
Phone 011-700-2141 Fax 011-700-2142

### 東北支社

〒984-0013  
宮城県仙台市若林区六丁の目南町 7-5  
シェルグランデ六丁目南町 1F  
Phone 022-762-9703 Fax 022-762-9704

### 東海支社

〒460-0002  
愛知県名古屋市中区丸の内 3-8-10  
ISH 丸の内ビル 7F  
Phone 052-955-5017 Fax 052-955-5018

### 関西支社

〒564-0063  
大阪府吹田市江坂町 1-10-17  
オフィスプラザ江坂  
Phone 06-6310-7580 Fax 06-6310-7579

### 中四国支社

〒700-0975  
岡山県岡山市北区今3-15-23  
サンライズコトブキビル 1F  
Phone 086-236-8583 Fax 086-236-8584

### 九州支社

〒812-0882  
福岡県福岡市博多区 5-10-24  
サンセール・クミビル 1F  
Phone 092-405-6300 Fax 092-405-6330

○最新の製品情報・会社情報はこちら  
<https://www.moraine.co.jp/>

○最新の感染対策情報・学術情報はこちら  
<https://www.micks.jp/>

